


化合物名 二硫化メチル


Methyl disulfide

純度 95%以上	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.54 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 2-メチル-1,3,4-チアジアゾール-5-チオール
2-Methyl-1,3,4-thiadiazole-5-thiol


純度 98%	発熱開始温度 Ta 294℃
試料量 1.72 mg	To 307℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 36 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	4.8 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 14.0 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 1-メチル-1,2,3,4-テトラゾール-5-チオール

1-Methyl-1,2,3,4-tetrazole-5-thiol

純度 98%	発熱開始温度 Ta 177℃
試料量 1.04 mg	To 194℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 639 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	74.2 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 76.0 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 4-メチル-2-チオウラシル

4-Methyl-2-thiouracil

純度 98.0%	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.43 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

