


化合物名 ジアリルアミン

Diallylamine


純度 95%以上	発熱開始温度 Ta 314℃
試料量 1.44 mg	To 314℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 52.2 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	5.1 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 6.5 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 1,3-ジシクロヘキシルチオ尿素

1,3-Dicyclohexylthiourea


純度	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.70 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 ジシアノジアミド

Dicyanodiamide

純度 90%以上	発熱開始温度 Ta 215℃
試料量 1.42 mg	To 225℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 253 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	21.2 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 43.7 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 3-(ジメチルアミノ)プロピオニトリル

3-(Dimethylamino)propionitrile

純度 98%以上	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.30 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

